



Halogen spezial

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	95 W
Spannung (Nom)	17 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0,004 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150042667350
Bestellcode	8711500426673
Material-Nr. (12NC)	924049819103
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500426673
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500426697

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 17V			mm	mm				
1CT/10X10F								

