



# Halógenas aplicación industrial

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F


Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

## Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Base del casquillo	G6.35	Marca CE	Si
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]		
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	2.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	Nombre de producto del pedido	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
		Nombre completo del producto	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
		Full EOC	871150042667350
		Código de pedido	42667350
		Código 12NC	924049819103
Operativos y eléctricos		Cantidad por paquete	1
Consumo de energía	95 W	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500426673
Voltaje (nom.)	17 V	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500426697
Mecánicos y de carcasa			
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		
Peso neto (pieza)	0,004 kg		

# Halógenas aplicación industrial

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 17V			mm	mm				
1CT/10X10F								

