



Backofenlampen (Birne)

App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	90 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	15,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,06 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22
Nettogewicht (Stück)	10,500 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Gesamt-Produktcode	871150003659950
Bestellcode	8711500036599
Material-Nr. (12NC)	924196244441
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500036599
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500257673

Backofenlampen (Birne)

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

