



# Tubular para Horno

## Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lámparas tubulares claras de vacío.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	90 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	15,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,06 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230-240 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T22
Peso neto (pieza)	10,500 g
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Marca CE	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Nombre completo del producto	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	871150003659950
Código de pedido	03659950
Código 12NC	924196244441
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500036599
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500257673

## Tubular para Horno

### Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

