



# Tubolare per Forni

## Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	90 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,06 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T22
Peso netto (Pezzo)	10,500 g

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	15 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Nome completo prodotto	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	871150003659950
Descrizione codice locale	15T22F
Codice d'ordine	03659950
Codice materiale (12NC)	924196244441
Codice locale	15T22F
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500036599
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500257673

## Tubolare per Forni

### Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

