



# Kühlschranklampen

## APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BL/10

Die Philips Kühlschranklampen überzeugen mit ihrer langen Lebensdauer und kompakter Bauweise.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	110 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	15,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,06 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	1
Spannung (Nom)	230-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T25
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	15 W E14 cap Incandescent appliance bulb
Gesamtbezeichnung des Produkts	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BL/10
Gesamt-Produktcode	871150025024725
Bestellcode	25024725
Material-Nr. (12NC)	924197744452
Anzahl pro Verpackung	2
Nettogewicht (Einzelteil)	12,500 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500250247
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500259837

# Kühlschranklampen

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
15 W E14 cap Incandescent appliance bulb	25 mm	57 mm

