



Backofenlampen (Birne)

Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------|---|
| Socket | E14 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer | 1.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 4.000 |
| Nennlebensdauer (Std.) | 1.000 Stunde(n) |
| Beleuchtungstechnologie | Incandescent |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------|
| Lichtstrom | 172 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 |

| Betrieb und Elektrik | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Energieverbrauch | 25,0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,11 A |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | Sofort volle Lichtleistung s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230-240 V |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | T25 |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 25 kWh |

| Produktdaten | |
|---------------------------------|--|
| Bestell-Produktname | App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT |
| Gesamt-Produktcode | 871150003871550 |
| Bestellcode | 03871550 |
| Material-Nr. (12NC) | 924198244441 |
| Nettogewicht | 10,500 g |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500038715 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 100 |
| EAN Umverpackung | 8711500257918 |

Backofenlampen (Birne)

Abmessungsskizzen

| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV ICT | 25 mm | 57 mm |

