



# Tubular para Horno

## Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Lámparas tubulares claras de vacío.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	172 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	25,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,11 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230-240 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T25
Peso neto (pieza)	10,500 g
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	25 kWh
Marca CE	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Nombre completo del producto	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	871150003871550
Código de pedido	03871550
Código 12NC	924198244441
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500038715
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500257918

## Tubular para Horno

### Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV ICT	25 mm	57 mm

