



Tubolare per Forni

Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	172 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	25,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,11 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T25
Peso netto (Pezzo)	10,500 g

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	25 kWh
Marchio CE	Si

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Nome completo prodotto	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	871150003871550
Descrizione codice locale	25T25F
Codice d'ordine	03871550
Codice materiale (12NC)	924198244441
Codice locale	25T25F
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500038715
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500257918

Tubolare per Forni

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV ICT	25 mm	57 mm

