



Ugnslampa päron

App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Vakuumfyllda lampor med klart glas och kolv med s.k. T-form

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specificerad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Ljusteknik	
Ljusflöde	172 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	25,0 W
Lampström (nom)	0,11 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230-240 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T25
Nettovikt (styck)	10.500 g

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Fullständigt produktnamn	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	871150003871550
Beskrivning av lokal kod	8340750
Beställningsnummer	924198244441
Materialnummer (12NC)	924198244441
Lokal kod	8340750
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500038715
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500257918

Ugnslampa pären

Måttskiss

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV ICT	25 mm	57 mm

