



Tubolare per Forni

Deco 10.0W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	34 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	10,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,04 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T25
Peso netto (Pezzo)	12,500 g
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb
Nome completo prodotto	Deco 10.0W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10
Full EOC	871150004221750
Descrizione codice locale	12NOTCH
Codice d'ordine	04221750
Codice materiale (12NC)	924198344441
Codice locale	12NOTCH
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500042217
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500252142

Tubolare per Forni

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

