



HalogenA PAR30S

HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15

Reflektor halogen tegangan induk yang mudah dipasang daripada lampu reflektor konvensional, sehingga menyoroti objek Anda dengan cahaya sorot berkualitas unggul. Menghadirkan cahaya halogen terang dengan masa pakai yang lama.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Nominal masa pakai	2.000 jam
Siklus Sakelar	8.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	2.000 jam
Teknologi Pencahayaan	Halogen

Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	30 °
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2800 K
Indeks renderasi warna (CRI)	100
Fluks Cahaya dalam Kerucut 90° (Terukur)	725 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	75,0 W
Waktu Mulai (Nom)	0,0 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	cahaya penuh seketika s
Faktor Daya (Fraksi)	1
Tegangan (Nom)	230 V
Tegangan (Nom)	230 V

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya


Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR30S [PAR 3,75 inci/95 mm Pendek]

Penyetujuan dan Aplikasi	
Penggunaan Energi kWh/1000 h	75 kWh

Data Produk	
Nama produk pesanan	HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15
Nama lengkap produk	HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15
Kode produk lengkap	871150088701600
Kode urutan	924710844281
No. Material (12NC)	924710844281
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantong	8711500887016
Numerator - Pak per kotak bagian luar	15
EAN/UPC - Kantong	8711500887030


HalogenA PAR30S

Dimensional drawing



Product	D (max)	C (max)
HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15	96 mm	99 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15

