



Plusline Halogenstab 78mm



Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	R7s
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	1.584 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	90 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	90 kWh
EPREL Registrierungsnummer	680250

Produktdaten	
Bestell-Produktname	80 W (100 W) R7s Warm white Dimmable Halogen linear lamp
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Gesamt-Produktcode	871951439008900
Bestellcode	39008900
Material-Nr. (12NC)	924711344201
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,006 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514390089
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514390096