

PHILIPS

Lighting



Halogen Classic Candle B35 燭光型古典 省電燈泡

28 W (40 W) E14 cap Warm white Halogen candle bulb

節能的主電源電壓鹵素燈，採用傳統的 B35 形狀

产品数据


一般資訊		功率因數 (比值)	
燈座基底	E14		1
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]	電壓 (標稱)	120 V
標稱使用壽命	2,000 h	控制與調光	
切換週期	8,000	可調光	是
額定壽命 (小時)	2,000 h	機械與外罩	
照明技術	Halogen	燈泡表層	透明
照明技術		燈泡形狀	B35
光通量	400 lm	產品資料	
光效 (額定) (標準)	14.3 lm/W	下訂產品名稱	28 W (40 W) E14 cap Warm white Halogen candle bulb
相關色彩溫度 (規範)	2800 K	完整產品名稱	28 W (40 W) E14 cap Warm white Halogen candle bulb
演色性指數 (CRI)	100	完整產品代碼	872790090776600
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	85 %	訂單代碼	925636936301
運轉與電力		材質 Nr. (12NC)	925636936301
耗電量	28 W	分子 - 每個包裝的數量	1
燈具電流 (標稱)	0.23 A	淨重 (個)	0.019 kg
起始時間 (標稱)	0.0 s	EAN/UPC - 產品/案例	8727900907766
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s	分子 - 每一外盒包裝	100

Halogen Classic Candle B35 燭光型古典省電燈泡

EAN/UPC - 箱

8727900907780

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
28 W (40 W) E14 cap Warm white Halogen candle bulb	36 mm	99.5 mm

