



Halogen Classic A-shape A 型古典省電燈泡

42 W (60 W) E27 cap Warm white Halogen bulb

主電源電壓供電節能型鹵素燈，為傳統橢圓形

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
標稱使用壽命	2,000 h
切換週期	8,000
額定壽命 (小時)	2,000 h
照明技術	Halogen

照明技術	
光通量	640 lm
光效 (額定) (標準)	15.2 lm/W
相關色彩溫度 (規範)	2900 K
演色性指數 (CRI)	100
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	85 %

運轉與電力	
耗電量	42 W
燈具電流 (標稱)	0.35 A
起始時間 (標稱)	0.0 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	1
電壓 (標稱)	120 V


控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡表層	白光
燈泡形狀	E50

產品資料	
下訂產品名稱	42 W (60 W) E27 cap Warm white Halogen bulb
完整產品名稱	42 W (60 W) E27 cap Warm white Halogen bulb
完整產品代碼	872790091046900
訂單代碼	925699436301
材質 Nr. (12NC)	925699436301
分子 - 每個包裝的數量	1
淨重 (個)	0.024 kg
EAN/UPC - 產品/案例	8727900910469
分子 - 每一外盒包裝	100
EAN/UPC - 箱	8727900910483

Halogen Classic A-shape A 型古典省電燈泡

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
42 W (60 W) E27 cap Warm white Halogen bulb	51 mm	91 mm

