



Halogen Classic A-shape A 型古典省電燈泡

Halogen 120V E27 70W E50 WH 1CT/10x10F

主電源電壓供電節能型鹵素燈，為傳統橢圓形


产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
標稱使用壽命	2,000 h
切換週期	8,000
額定壽命 (小時)	2,000 h
照明技術	Halogen
照明技術	
光通量	1,180 lm
相關色彩溫度 (規範)	2900 K
光效 (額定) (標準)	16.9 lm/W
演色性指數 (CRI)	100
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	85 %
運轉與電力	
耗電量	70 W
燈具電流 (標稱)	0.58 A
起始時間 (標稱)	0.0 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	1
電壓 (標稱)	120 V

電壓 (標稱)	120 V
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡表層	白光
燈泡形狀	E50 [E 50mm]
產品資料	
下訂產品名稱	Halogen 120V E27 70W E50 WH 1CT/10x10F
完整產品名稱	Halogen 120V E27 70W E50 WH 1CT/10x10F
完整產品代碼	872790091049000
訂單代碼	925699536301
材質 Nr. (12NC)	925699536301
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8727900910490
分子 - 每一外盒包裝	100
EAN/UPC - 箱	8727900910513

Halogen Classic A-shape A 型古典省電燈泡

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
Halogen 120V E27 70W E50 WH 1CT/10x10F	51 mm	91 mm

