



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G11
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	18 W
Corrente lampada (Nom)	0,375 A
Tensione (Nom)	58 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	60,900 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	5 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Nome completo prodotto	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062492540
Descrizione codice locale	PLLTUV18
Codice d'ordine	62492540
Codice materiale (12NC)	927903004007
Codice locale	PLLTUV18
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500624925


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500624932

Disegno tecnico



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

