



Долгий срок службы и долговечная светоотдача

Разработанная Philips технология Bridge обеспечивает большую светоотдачу ламп PLL по сравнению с традиционными люминесцентными лампами, а количество замен и затраты на техническое обслуживание снижены благодаря сроку службы 15 000 часов.

Экологичность

• Экономия энергии

Подарит вам яркий свет

• Технология Bridge обеспечивает большую светоотдачу ламп PLL

Особенности

Экономия энергии Технология Bridge

Texнoлогия Philips Bridge обеспечивает большую светоотдачу

ламп PLL по сравнению с традиционными люминесцентными лампами, а количество замен и затраты на техническое обслуживание снижены благодаря сроку службы 12 000 часов.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: 4 Pin

Срок службы

Номинальный срок службы: 15 000 часов

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 82
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 4000
- Эффективность (номинальная) (ном.): 67 лм/В
- Светоотдача: 1 200 лм

Энергопотребление

Мощность в ваттах: 18 ВЭнергопотребление: 18,0 В

Технические характеристики

- Световой поток: 1 200 лм
- Форма: трубка
- Возможность диммирования: Да
- Цоколь: 2G11

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC продукт: 8711500706690
- Масса нетто: 60,9 gМасса брутто: 75,91 g
- Высота: 2,5 см
- Длина: 23 см
- Ширина: 4,5 см
- Номер материала (12NC):
 927903008472



Дата выпуска: 2024-02-04 Версия: 0.486 © 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.