



TUV PL-L

TUV PL-L 24W/4P UNP/50

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

| Información general | |
|---------------------|---------------|
| Base del casquillo | 2G11 |
| Vida útil (nom.) | 9.000 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz | |
|---------------------------|---------------------|
| Código de color | TUV |
| Designación de color | - [No especificado] |
| Depreciación en vida útil | 20 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-----------------------------|---------|
| Consumo de energía | 24 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,345 A |
| Voltaje (nom.) | 87 V |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|----------|
| Forma de la bombilla | 2xT16 |
| Peso neto (pieza) | 82,000 g |


| Aprobación y aplicación | |
|-----------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 4,4 mg |

| UV | |
|-------------------------|-------|
| Radiación UV-C en 100 h | 7,6 W |

| Datos de producto | |
|--|------------------------|
| Nombre de producto del pedido | TUV PL-L 24W/4P UNP/50 |
| Nombre completo del producto | TUV PL-L 24W/4P UNP/50 |
| Full EOC | 871150061294665 |
| Código de pedido | 61294665 |
| Código 12NC | 927903204016 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500612946 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 50 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500612953 |

TUV PL-L

Plano de dimensiones



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TUV PL-L 24W/4P UNP/50 | 18 mm | 39 mm | 290 mm | 315 mm | 320 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 24W/4P UNP/50

