



# MASTER PL-C 4 Pin

## 26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ВЧ ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Цоколь	G24q-3		82
Номинальный срок службы	10 000 часов	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
<b>Технические характеристики освещения</b>		Энергопотребление	26,0 В
Код цвета	830 [CCT of 3000K]	Ток лампы (ном.)	0,335 А
Светоотдача	1 800 лм	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Эффективность (номинальная) (ном.)	67 лм/В	Возможность диммирования	Да
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К		

# MASTER PL-C 4 Pin

## Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	29 kWh

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent
Полное название продукта	26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent
Полный код продукта	871150062335500


Код заказа	927907383001
Материал № (12NC)	927907383001
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	60,400 g
EAN/UPC — продукт/короб	8711500623355
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500716040

## Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent	27,1 мм	27,1 мм	130,5 мм	149,0 мм	163,9 мм


## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 4 Pin

## Срок службы



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

