



# TUV PL-L

## TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

### Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Marca CE	
Base del casquillo	2G11		Sí
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		UV	
Depreciación en vida útil	20 %	Radiación UV-C en 100 h	28,1 W
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	90 W	Nombre de producto del pedido	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Corriente de lámpara (nom.)	0,8 A	Nombre completo del producto	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Voltaje (nom.)	115 V	Full EOC	871150088829740
Mecánicos y de carcasa		Código de pedido	88829740
Peso neto (pieza)	134,000 g	Código 12NC	927909804007
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500888297
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500888303
Aprobación y aplicación			
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg		


# TUV PL-L

## Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

