MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	3.350 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Numero di registrazione EPREL	423379

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063195440
Descrizione codice locale	3683NG
Codice d'ordine	63195440
Codice materiale (12NC)	927921083023
Codice locale	3683NG
Numeratore - Quantità per confezione	1

Peso netto (Pezzo)	135,000 g
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500631954
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500631961

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Durata



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.