



# MASTER TL-D Eco



## MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,448 A	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Dimmerabile	Si
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	2.650 lm	Peso netto (Pezzo)	135,000 g
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Approvazione e applicazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Consumo energetico kWh/1000 h	33 kWh
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W	Numero di registrazione EPREL	423388
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Consumo energetico	32,4 W		

# MASTER TL-D Eco

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25
Full EOC	871150026462640
Descrizione codice locale	3284ECO
Codice d'ordine	26462640
Codice materiale (12NC)	927921184023
Codice locale	3284ECO


Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500264626
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500264633

## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

## Durata




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

# MASTER TL-D Eco

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

