



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,670 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Dimmerabile	Sì
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	5.240 lm	Approvazione e applicazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90 lm/W	Classe di efficienza energetica	G
Designazione colore	Bianco incandescente	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,463	Consumo energetico kWh/1000 h	60 kWh
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42	Numero di registrazione EPREL	423392
Temperatura del colore correlata	2700 K	Dati del prodotto	
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25
Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25
Consumo energetico	59,4 W		

# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063210440
Descrizione codice locale	5882NG
Codice d'ordine	63210440
Codice materiale (12NC)	927922082723
Codice locale	5882NG
Numeratore - Quantità per confezione	1


Peso netto (Pezzo)	167.000 g
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500632104
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500632111

## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

## Durata




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

# MASTER TL-D Super 80

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

