



TL5 Essential HE Super 80

14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1,260 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	84 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	14 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.170 A


Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5
Peso neto (pieza)	47.500 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube
Nombre del producto completo	14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube
Full EOC	871150057035255
Descripción de código local	TL5 ESSENTIAL 14W/865 1SL/40

TL5 Essential HE Super 80

Código del pedido	927925986558
N.º de material (12NC)	927925986558
Código local	242792
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500570352


Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500570369

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube	17.0 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/865 1SL/40

