



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/865 1SL/40

飛利浦 TL5 Essential Super80 是一款全新的日光燈管，價格經濟實惠，可靠耐用，能為居家使用者和專業使用者提供優美的迷你照明解決方案。

安全提示

• 20,000 小時使用壽命 (3 小時循環，50% 維持不減)，搭配符合 ENEC 標準的預熱安定器。非 ENEC 標準安定器的使用效能可能與此處資訊有所不同。


产品数据

一般資訊	
燈座基底	G5 [G5]
標稱使用壽命	15,000 h
照明技術	
色碼	865 [CCT of 6500K]
光通量	1,260 lm
色彩名稱	冷日光色
相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	84 lm/W
演色性指數 (CRI)	82
運轉與電力	
耗電量	14 W
燈具電流 (標稱)	0.170 A
控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
燈泡形狀	T5 [16 mm (T5)]
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
能源消耗 kWh/1000 h	15 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	TL5 Essential 14W/865 1SL/40
完整產品名稱	TL5 Essential 14W/865 1SL/40
完整產品代碼	871150057035255
訂單代碼	927925986558
材質 Nr. (12NC)	927925986558
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500570352
分子 - 每一外盒包裝	40
EAN/UPC - 箱	8711500570369


TL5 Essential HE Super 80

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/865 1SL/40	17.0 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/865 1SL/40

