



MASTER TL5 HE (High Efficiency)



MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	2.900 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	96 lm/W
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	27,9 W


Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	31 kWh
Numero di registrazione EPREL	423537

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20
Full EOC	871150063948605
Descrizione codice locale	TL52884
Codice d'ordine	63948605
Codice materiale (12NC)	927926584061
Codice locale	TL52884


Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	105,800 g
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500639486
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500264206

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20


MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Durata



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20

