



# TL5 Essential HE Super 80

## 28 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube

A lâmpada Philips TL5 Essential Super80 é uma nova lâmpada fluorescente que proporciona aos usuários finais uma solução de iluminação estética e miniaturizada com alta confiabilidade a baixo preço.

### Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator tipo partida programada compatível com ENEC.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo luminoso	2.700 lm
Designação da cor	Luz natural
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94 lm/W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	27,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	28 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube
Nome do produto completo	28 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube
Full EOC	871150057047555
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-28W-ESS/865
Código de encomenda	927926786558
Nº do material (12NC)	927926786558
Código local	TL5-28W-ESS/865
Numerador — Quantidade por embalagem	1

## TL5 Essential HE Super 80

Peso líquido (peça)	88,500 g
EAN/UPC - produto/caixa	8711500570475
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40


EAN/UPC - caixa	8711500570482
-----------------	---------------

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
28 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/865 1SL/40

