



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	G5		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Lichtstrom	4.250 lm Kaltweiß (CW) 0,38		
Lichtfarbe			
Farbkoordinate X (Nom)			
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	89 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

Betrieb und Elektrik				
Systemleistung	49,4 W			
Lampenstrom (Nom)	0,255 A			
Lichtregelung und Dimmen				
Dimmbar	Ja			
Mechanik und Gehäuse				
Kolbenform	T5			
Nettogewicht (Stück)	132,000 g			
Genehmigung und Anwendung				
Energieeffizienzklasse	G			
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg			
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh			


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

MASTER TL5 HO Secura

EPREL-Registrierungsnummer	423550				
Produktdaten					
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40				
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40				
Gesamt-Produktcode	871150095227155				
Bestellcode	95227155				


Material-Nr. (12NC)	927927684018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8711500952271
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500952288

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm
49W/840 UNP/40					


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Lebensdauer





Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Lebensdauer

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der