



MASTER TL5 Secura



MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Esta lámpara TL5 High Output Secura (diámetro de tubo de 16 mm) tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. Esta lámpara cumple con la certificación HACCP y es compatible con la certificación HACCP.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	4.250 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	49,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,255 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5
Peso neto (pieza)	132,000 g
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg

MASTER TL5 Secura

Consumo energético kWh/1000 h	50 kWh
Número de registro EPREL	423550
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
Full EOC	871150095227155


Código de pedido	95227155
Código 12NC	927927684018
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500952271
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500952288

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 Secura

Vida útil



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

