



MASTER TL5 HO (High Output)



MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G5	Consumo energetico	38,0 W
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Corrente lampada (Nom)	0,325 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Dimmerabile	SI
Flusso luminoso	2.875 lm		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Cool Daylight	Forma lampadina	T5
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337	Approvazione e applicazione	
Temperatura del colore correlata	6500 K	Classe di efficienza energetica	G
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
		Consumo energetico kWh/1000 h	38 kWh
		Numero di registrazione EPREL	423560


MASTER TL5 HO (High Output)

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40
Full EOC	871150064387255
Descrizione codice locale	TL53986
Codice d'ordine	64387255
Codice materiale (12NC)	927928586555
Codice locale	TL53986


Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	79,200 g
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500643872
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500868503

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

