



TUV T8

TUV T8 F17 1SL/25

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	16,7 W
Corrente lampada (Nom)	0,236 A
Tensione (Nom)	72 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	100,000 g
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg


Marchio CE	Si
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	6 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV T8 F17 1SL/25
Nome completo prodotto	TUV T8 F17 1SL/25
Full EOC	871150026413840
Descrizione codice locale	TUVF17
Codice d'ordine	26413840
Codice materiale (12NC)	927941904020
Codice locale	TUVF17
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500264138
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500264145

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV T8 F17 1SL/25

