

# PHILIPS

Кольцевидная  
люминесцентная лампа

Master T5

22 Вт

Холодный белый

927965084013



## Для яркого и стильного интерьера с изящным дизайном

Лампы Philips T5s с компактным дизайном можно использовать в различных сферах для создания стильной атмосферы дома. Используемая в лампах технология Super 80 Color обеспечивает превосходное качество света, который украсит любой интерьер.

### Экономия энергии

- Экономия энергии

### Для стильных современных светильников

- Для яркого и стильного интерьера с изящным дизайном

### Подарит вам яркий свет

- Захватывающие впечатления благодаря высокой яркости

### Высокая эффективность в сочетании с интенсивным световым потоком

- Высокая начальная светоотдача

# Особенности

## Экономия энергии

### Компактный базовый

Жильцы получают высоконадежное эстетичное миниатюрное световое решение

## Усиление яркости

Высокоэффективное люминесцентное освещение в сочетании с технологией BrightBoost обеспечивает отличную цветопередачу и высокую яркость

## Высокая начальная светоотдача

Высокая светоотдача обеспечивает лучшее качество света и лучшую яркость, делая ваш интерьер красочнее.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: 2GX13

## Размеры лампы

- Высота: 230 мм
- Ширина: 18 мм

## Срок службы

- Номинальный срок службы: 12 000 часов

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 81
- Цветовая температура: 4000 К
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 1800 лм
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 4000 К
- Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 82 лм/В
- Светоотдача: 1 800 лм

## Энергопотребление

- Мощность в ваттах: 23,5 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): G
- Энергопотребление: 23,5 В

## Технические характеристики

- Световой поток: 1 800 лм
- Форма: Кольцевидная люминесцентная лампа
- Координата цветности Y: 0,38
- Координата цветности X: 0,38
- Регистрационный номер EPREL: 423619
- Референтное измерение потока: Sphere
- Возможность диммирования: Да
- Крышка-цоколь: 2GX13 | 2GX13

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500642219
- Масса нетто: 80,000 g
- Масса брутто: 107,300 g
- Высота: 2,500 см
- Длина: 25,500 см
- Ширина: 24,000 см
- Номер материала (12NC): 927965084013



Дата выпуска: 2023-11-10  
Версия: 0.668

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)