



MASTER TL5 Circulaire



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2GX13
Durée de vie nominale	12 000 h
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 800 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K

Indice de rendu de couleur (IRC)	81
----------------------------------	----

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	23,5 W
Courant lampe (nom.)	0,300 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	C-T5

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G

MASTER TL5 Circulaire


Taux de mercure (Hg) (max.)	4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423619

Données du produit

Nom du produit de la commande	22 W Cool white Circular fluorescent
Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10
Code EOC	871150064221925


Code de commande	64221925
Code 12NC	927965084013
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	80,000 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642219
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500642226

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
22 W Cool white Circular fluorescent	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10


MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

