



# MASTER TL5 Dairesel



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	2GX13
Nominal kullanım ömrü	12.000 h
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işık Akısı	1.800 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	82 lm/W
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	81
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	23,5 W

Lamba Akımı (Nom)	0,300 A
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	C-T5
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	24 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423619


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	22 W Cool white Circular fluorescent
Tam ürün adı	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

# MASTER TL5 Dairesel

Tam ürün kodu	871150064221925
Sipariş kodu	64221925
Malzeme No. (12NC)	927965084013
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Net Ağırlık (Parça Başı)	80,000 g


EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500642219
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8711500642226

## Boyutlu çizim




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
22 W Cool white Circular fluorescent	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

## Kullanım Ömrü




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

## MASTER TL5 Dairesel

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

