



MASTER TL5 Circular

TL5C 55W/830 1CT/10

This circular TL5 lamp (tube diameter 16 mm) offers extended design possibilities. The slim tube allows the creation of extremely flat luminaires and enables omnidirectional light distribution. It is suitable for a wide range of professional and semi-professional applications, and is ideal for use in shops, offices and public areas with unconventional layouts.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	2GX13		0,550 A
Durée de vie nominale	12 000 h	Commandes et gradation	
Référence de mesure du flux	Sphere	Intensité variable	Oui
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]	Forme de l'ampoule	C-T5
Flux lumineux	4 210 lm	Approbation et utilisation	
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W	Classe d'efficacité énergétique	G
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)	Contenu en mercure (Hg) (max.)	4 mg
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,44	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,403	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	56 kWh
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Numéro d'enregistrement EPREL	423622
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81		
Fonctionnement et électricité			
Consommation	55,7 W		


MASTER TL5 Circular

Données de produit

Nom du produit de la commande	55 W 2GX13 Warm white Circular fluorescent
Nom complet du produit	TL5C 55W/830 1CT/10
Full EOC	871150064279025
Code de commande	165936
Numéro de matériau (12 CN)	927965783013


Numérateur – Quantité par emballage	1
Poids net (pièce)	0,110 kg
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500642790
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	8711500642806

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
55 W 2GX13 Warm white Circular fluorescent	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Durée de vie




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL5 Circular

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

