



# MASTER TL5 Circulară



## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Această lampă TL5 circulară (diametru tub 16 mm) oferă posibilități extinse de proiectare. Tubul subțire permite crearea unor corpuri de iluminat deosebit de plate și distribuirea luminii în toate direcțiile. Este adecvată pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semi-profesionale și este ideal pentru utilizare în magazine, birouri și zone publice cu dispuneri neconvenționale.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


| Informații generale                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Baza elementului de fixare             | 2GX13 [2GX13]      |
| Durată de viață nominală               | 12.000 ore         |
| Referință de măsurare a fluxului       | Sphere             |
| Date tehnice lumină                    |                    |
| Cod culoare                            | 841 [CCT of 4100K] |
| Flux luminos                           | 4.210 lm           |
| Denumirea culorii                      | Alb rece (CW)      |
| Coordonată cromatică X (nom.)          | 0,38               |
| Coordonată cromatică Y (nom.)          | 0,38               |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000 K             |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 76 lm/W            |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 81                 |

| Funcționare și sistem electric                        |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Consum de curent                                      | 55,7 W            |
| Curent lampă (nom.)                                   | 0,550 A           |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |                   |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Da                |
| Sistem mecanic și carcasă                             |                   |
| Formă bec                                             | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Aprobare și aplicație                                 |                   |
| Clasă de eficiență energetică                         | G                 |
| Conținut de mercur (Hg) (max.)                        | 4 mg              |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.)                        | 4 mg              |
| Consum de energie kWh/1000 h                          | 56 kWh            |

# MASTER TL5 Circulară


|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Număr de înregistrare EPREL  | 423623                             |
| <b>Date despre produs</b>    |                                    |
| Nume comandă produs          | MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 |
| Numele complet al produsului | MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10 |
| Full EOC                     | 871150064251625                    |
| Cod de comandă               | 64251625                           |

## Cote




| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 293 mm  | 305 mm  | 260 mm  | 272 mm  |

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

## Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

## MASTER TL5 Circulară

### Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

