



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Ця лампа TL5 (діаметр трубки 16 мм) розширює можливості проектування. Тонка трубка дає змогу створювати особливо плоскі світильники та забезпечує всебічний розподіл світла. Вона підходить для широкого діапазону професійних і напівпрофесійних застосувань та ідеально вписується в інтер'єр магазинів, офісів і громадських місць із нестандартним оформленням.

Попередження та безпека

- Украв маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Кришка-цоколь	2GX13 [2GX13]
Номінальний термін експлуатації	12 000 година (-н)
Інформація щодо вимірювання світлового потоку	Sphere
Світлотехнічні	
Код кольору	841 [CCT of 4100K]
Світловий потік	4 210 lm
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Координата хроматичності X (номінальна)	0,38
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,38
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (ном.)	76 lm/W
Індекс кольоропередачі (CRI)	81
Експлуатаційні й електричні	
Споживання енергії	55,7 W


Струм у лампі (ном.)	0,550 A
Елементи керування й затемнення	
Можливість регулювання яскравості	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	C-T5 [C-T5 16 мм]
Затвердження й застосування	
Клас енергоефективності	G
Вміст ртуті (макс.)	4 mg
Вміст ртуті (ном.)	4 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	56 kWh
Регістраційний номер EPREL	423623
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Повна назва виробу	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
Повний код виробу	871150064251625
Код замовлення	927965784013
Артикул (12NC)	927965784013
Чисельник — кількість в упаковці	1


EAN/UPC - Product/Case	8711500642516
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	10
EAN/UPC - корпус	8711500642523

Розміри




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Термін служби




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Термін служби



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

