



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

Les lampes TUV T5 disposent d'un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Données du produit

Informations générales		
Culot	Single Pin	
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	
Données techniques de l'éclairage		
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %	
Longueur d'arc O (nom.)	762 mm	
Fonctionnement et électricité		
Consommation électrique	40 W	
Courant lampe (nom.)	0,425 A	


Tension (nom.)	97 V	
Mécanique et boîtier		
Poids net (pièce)	87,000 g	
Approbation et application		
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg	
UV		
Rayonnement UV-C à 100 heures	14,8 W	

TUV T5

Données du produit		
Nom du produit de la commande	TUV 36T5 SP NO/32	
Nom de produit complet	TUV 36T5 SP NO/32	
Code EOC	871150064036999	
Code de commande	64036999	
Code 12NC	927970004099	


Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500640369
Conditionnement par carton	32
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500640376

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	0	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.