

# TUV T5

## TUV 36T5 SP NO/32

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Attacco                                 | Single Pin |
| Vita utile (Nom)                        | 9.000 ore  |
| Dati tecnici di illuminazione           |            |
| Deprezzamento alla durata di vita utile | 20 %       |
| Lunghezza arco O (Nom)                  | 762 mm     |
| Funzionamento e parte elettrica         |            |
| Consumo energetico                      | 40 W       |
| Corrente lampada (Nom)                  | 0,425 A    |
| Tensione (Nom)                          | 97 V       |
| Meccanica e corpo                       |            |
| Peso netto (Pezzo)                      | 87,000 g   |

| Approvazione e applicazione          |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)     | 3,0 mg            |
| UV                                   |                   |
| Radiazione UV-C a 100 ore            | 14,8 W            |
| Dati del prodotto                    |                   |
| Nome prodotto ordine                 | TUV 36T5 SP NO/32 |
| Nome completo prodotto               | TUV 36T5 SP NO/32 |
| Full EOC                             | 871150064036999   |
| Descrizione codice locale            | TUVG36T5          |
| Codice d'ordine                      | 64036999          |
| Codice materiale (12NC)              | 927970004099      |
| Codice locale                        | TUVG36T5          |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1                 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola           | 8711500640369     |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 32            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500640376 |

Disegno tecnico



| Product           | D (max) | O      | C (max)  | A (max)  |
|-------------------|---------|--------|----------|----------|
| TUV 36T5 SP NO/32 | 18,6 mm | 762 mm | 863,9 mm | 845,4 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

