



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Approvazione e applicazione	
Attacco	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Vita utile (Nom)	9.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		UV	
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %	Radiazione UV-C a 100 ore	14,8 W
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	40 W	Nome prodotto ordine	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Corrente lampada (Nom)	0,425 A	Nome completo prodotto	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Tensione (Nom)	97 V	Full EOC	871150064231899
Meccanica e corpo		Descrizione codice locale	SETUV36
Peso netto (Pezzo)	87,000 g	Codice d'ordine	64231899
		Codice materiale (12NC)	927970204099
		Codice locale	SETUV36
		Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500642318


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	32
EAN/UPC - Case	8711500642349

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

