

TUV T5

TUV 64T5 HE SP UNP/32

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Approvazione e applicazione	
Attacco	Single Pin	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Vita utile (Nom)	9.000 ore	UV	
Dati tecnici di illuminazione		Radiazione UV-C a 100 ore	32,7 W
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %	Dati del prodotto	
Lunghezza arco O (Nom)	1.473 mm	Nome prodotto ordine	TUV 64T5 HE SP UNP/32
Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	TUV 64T5 HE SP UNP/32
Consumo energetico	75 W	Full EOC	871150064079699
Corrente lampada (Nom)	0,425 A	Descrizione codice locale	TUVG64T5
Tensione (Nom)	178 V	Codice d'ordine	64079699
Meccanica e corpo		Codice materiale (12NC)	927970504099
Peso netto (Pezzo)	156,000 g	Codice locale	TUVG64T5
		Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500640796


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	32
EAN/UPC - Case	8711500640802

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HE SP UNP/32	18,6 mm	1.473 mm	1.575,1 mm	1.556,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HE SP UNP/32

