



TL Mini Standard



TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


| Informations générales | | Fonctionnement et électricité | |
|---|------------------|------------------------------------|------------------------|
| Culot | G5 | Consommation électrique | 4,5 W |
| Référence de mesure de flux | Sphère | Courant lampe (nom.) | 0,170 A |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 10.000 h | Tension (nom.) | 29 V |
| Données techniques de l'éclairage | | | Commandes et gradation |
| Code couleur | 33-640 | Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Flux lumineux | 130 lm | | |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) | | |
| Coordonnée chromatique X | 0,38 | Mécanique et boîtier | |
| Coordonnée chromatique Y | 0,38 | Forme de la lampe | T5 |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Poids net (pièce) | 14,000 g |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 35 lm/W | Approbation et application | |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 58 | Classe d'efficacité énergétique | G |
| | | Taux de mercure (Hg) (max.) | 2,5 mg |
| | | Taux de mercure (Hg) (nom.) | 4,4 mg |

TL Mini Standard

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 5 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 423486 |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Nom de produit complet | TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Code EOC | 87115006156827 |
| Code de commande | 8711500615688 |


| | |
|-------------------------------|---------------|
| Code 12NC | 928000003340 |
| Code de commande local | TL4W33 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500615688 |
| Conditionnement par carton | 250 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8711500615701 |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini EL 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

