



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 11W/10

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	
Sockel	G5	UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	45 %
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)		30 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	10	Systemleistung	11,5 W
Lichtfarbe	Aktinisch	Lampenstrom (Nom)	0,400 A
Farbkoordinate X (Nom)	230	Spannung (Nom)	34 V
Farbkoordinate Y (nom.)	230	Mechanik und Gehäuse	
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	40 %	Kolbenform	T16

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Nettogewicht (Stück)	21,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	2,0 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL 11W/10


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL 11W/10
Gesamt-Produktcode	871150095145827
Bestellcode	8711500951458
Material-Nr. (12NC)	928000601030
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951458
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500951472

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL 11W/10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

