



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Depreciación en vida útil	20 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	6 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,16 A
Voltaje (nom.)	42 V
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	21,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg

Marca CE	Sí
UV	
Radiación UV-C en 100 h	1,9 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TUV 6W FAM/10X25BOX
Nombre completo del producto	TUV 6W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062364527
Código de pedido	62364527
Código 12NC	928000704013
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500623645
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500623669

TUV TL Mini

Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

