



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	0,16 A
Tension (nom.)	42 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	21,000 g
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV		
Rayonnement UV-C à 100 heures	1,9 W	
Données du produit		
Nom du produit de la commande	TUV 6W FAM/10X25BOX	
Nom de produit complet	TUV 6W FAM/10X25BOX	
Code EOC	871150062364527	
Code de commande	62364527	
Code 12NC	928000704013	
Numérateur - Quantité par kit	1	
Code EAN – Produit/Boîte	8711500623645	
Conditionnement par carton	250	
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500623669	


TUV TL Mini

Schéma dimensionnel



Product	D	С
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.