



Atrapainsectos

ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Depreciación de UV a 1000 h	40 %
Depreciación de UV a 2000 h	45 %
Depreciación de UV a 500 h	30 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	15 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,40 A
Voltaje (nom.)	43 V
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T16

Peso neto (pieza)	25,300 g
UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	3 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
Nombre completo del producto	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150095148927
Código de pedido	95148927
Código 12NC	928001201030
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500951489
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500951502


Atrapainsectos

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

