



Attiniche BL

ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	10
Designazione colore	Actinic
Deprezzamento UV a 1000 h	40 %
Deprezzamento UV a 2000 h	45 %
Deprezzamento UV a 500 h	30 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15 W
Corrente lampada (Nom)	0,40 A


Tensione (Nom)	43 V
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T16
Peso netto (Pezzo)	25,300 g
UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	3 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
Nome completo prodotto	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150095148927
Descrizione codice locale	1510T5

Attiniche BL

Codice d'ordine	95148927
Codice materiale (12NC)	928001201030
Codice locale	1510T5
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500951489


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500951502

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

