



TUV TL Mini

TUV 11W FAM/10X25BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Marca CE	
Base del casquillo	G5		Sí
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		UV	
Depreciación en vida útil	15 %	Radiación UV-C en 100 h	2,6 W
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	11,5 W	Nombre de producto del pedido	TUV 11W FAM/10X25BOX
Corriente de lámpara (nom.)	0,4 A	Nombre completo del producto	TUV 11W FAM/10X25BOX
Voltaje (nom.)	34 V	Full EOC	871150055965427
Mecánicos y de carcasa		Código de pedido	55965427
Peso neto (pieza)	22.000 g	Código 12NC	928002204013
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500559654
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500559715
Aprobación y aplicación			
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg		

TUV TL Mini

Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

