



# TUV TL Mini

## TUV 11W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


### Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	11,5 W
Courant lampe (nom.)	0,4 A
Tension (nom.)	34 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	22,000 g
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	2,6 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 11W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 11W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150055965427
Code de commande	55965427
Code 12NC	928002204013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500559654
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500559715


## TUV TL Mini

### Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

